

高分子材料分析・評価技術
複合化技術（成形加工）


プラスチック材料を中心に、日々の相談・依頼試験から、新技術の開発・情報発信を通じた、企業技術の支援を行います。

令和6年度研究課題

○CNFを用いた低環境負荷型湿式摩擦材の実用化に向けた開発（R6～R7：県一般共同研究）

自動車用変速機に用いられる湿式摩擦材に求められる性能として、摩擦性能やせん断強度がありますが、これらはトレードオフの関係にあります。本研究では、CNFを適用することにより、双方の性能向上を実現した湿式摩擦材の実用化に向けた開発を行います。

- (1) CNFが湿式摩擦材の製品性能に寄与するメカニズムの解明
- (2) CNFの適用により樹脂使用量の低減を指向した湿式摩擦材の開発



(写真)

<https://www.nsk.com/nsk-warner/index.html>

支援業務

- 脱炭素化に寄与する樹脂複合材の技術開発
- プラスチック材料等の力学特性評価・組成分析
- 各種材料の熱物性評価
- 異物の成分分析・原因究明
- プラスチック製品の成形加工における工程の高度化
- X線による製品の非破壊観察




(写真)マイクロフォーカスX線透視装置

主要機器

分光分析装置(フーリエ変換赤外分光分析装置)



マクロ測定装置



顕微測定装置

【用途】

試料の分子構造や構成化合物を分析することによって異物分析や材質評価を行う。

【メーカー・型式】

サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)製

【仕様】

マクロ測定装置：Nicolet iS50

- ・測定可能な方法
中赤外領域 透過法、反射法及びATR法
近赤外領域 透過法及び拡散反射法

顕微測定装置：Nicolet iN10MX

- ・測定可能な方法
透過法、反射法及びATR法
- ・イメージング測定(リニアアレイ検出器)
最小ピクセルサイズ1.56μm (ATR法)

精密万能材料試験機



【用途】

材料の機械特性(引張、曲げ、圧縮)を測定する。

【メーカー・型式】

(株)島津製作所製 AGX-50kNV

【仕様】

- ・ロードセル容量50kN、500N
- ・引張、圧縮、曲げ治具付属
- ・最大ストローク700mm
(恒温槽使用時を除く)
- ・繰返し試験可能(999回まで)
- ・ビデオカメラ式伸び計付属
- ・恒温槽付属(-60～250℃)

成果事例

○次世代自動車軽量化のためのCNF複合材の開発（R1～R3 県新成長戦略研究）

ポリプロピレン（PP）/CNF複合材の力学的特性は、PPの形態によりいくつかの異なる点があることを見出し、物性発現のメカニズムを解明しました。その結果、ホモPP/CNF複合材を改質することにより耐衝撃性のさらなる向上を図り、自動車部品の試作を行いました（協力企業：日本ブラスト(株)）。

(写真) 成形した自動車部品
上：PP、右：PP/CNF複合材

○資源循環型システムを志向した樹脂複合材の テラヘルツ（THz）波による非破壊検査手法の開発（R4～R5：県一般共同研究）

THz波計測によるCNF樹脂複合材中のCNF濃度とTHz波の吸収係数の間に高い相関関係があることを確認し、THz波を利用し、CNF分散性の違いを非破壊で評価できる可能性があることを見出しました（共同研究企業：浜松ホトニクス(株)）。

